

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-282534DFをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましてはこの説明書をよく読み安全に使用してください。

**使用上の注意：**

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたファンを使用してください、ファンのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・ファンを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- ・ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。  
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- ・ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。Tahmazo M4516-3s(48485)またはTahmazo Pro.C4504-3sBEC(48583)をお勧めします。
- ・モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。※Tahmazo M4516-3sはコントローラーの設定で回転方向を変更出来ます。
- ・このIR-282534DFモーターは電動ダクトファンTahmazo DF-69専用です。

**仕様：**

電圧範囲:Nixx 10~12 セル, Li-Po 3-4セル  
寸法:外形28.0mmx長さ51.0mm(シャフト除く)  
シャフト径:4.0mm  
重量:160g  
推奨機体重量:900~1200g  
KV値:3400

**弊社テストデータ：IR-282534DF + DF69**

バッテリー	LP-4S1P2200G
回転数	38000rpm
電流値	37.0A
静止推力	980g

**修理について：**

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金6,000円を添えて弊社までお送りください。  
(2007年10月現在)

**保障について：**

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでも結構です。

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町 3-3-11  
TEL 06-6725-2031 FAX 06-6725-2034

www.okmodel.co.jp  
mail@okmodel.co.jp

© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO.,LTD.